


# *C377G*

## *Parts List*

Ver : 2.05



 株式会社 小寺電子製作所

CASTING




# C377G



No.	品名	注文番号	備考			
	C377G					

標準装備  (本体価格に含まれる。)	ガイドパイプ	1SET (サイズ指定)
	入口ガイド	1 (設定サイズより指定)
	ローラー	1SET (標準 アヤマ 荒) 本体出荷時のみ変更可 (交換時、差額±)
	刃	1SET (標準 V刃) 本体出荷時のみ交換可 (交換時、差額±)

C377G (1)



C377G (2)

2

刃形状

V刃







VR刃



丸刃



C377G (3)




No.	品名	注文番号	備考			
1	ローラー (アヤマ・荒)	0J-001-A0				
	ローラー (アヤマ・細)	0J-001-C0				
	ローラー (ウレタン)	0J-001-B0				
2	※標準は、V刃で対応します。(VR刃・丸刃は、加工困難な場合のみ作製します。キャンセル不可)					
	刃 (V刃)	0J-002-A0				
	刃 (VR刃)	0J-002-VRxx	※VR刃開き角度指定を廃止			
			0J-002-VRxx xxには、電線の芯線半径値(直径で整数のみ) (例) 0J-002-VR7 VR刃半径7(φ14)			
刃 (丸刃)	0J-002-Rxx	(刃開き角度 90° 固定)				
		0J-002-Rxx xxには、丸刃の半径値(直径で整数のみ) (例) 0J-002-R7 丸刃半径7(φ14)				
3u	ヤトイ(上)	0J-003U-00				
3d	ヤトイ(下)	0J-003D-00				
a	※ガイドセット-a No.4入口ガイド限定の為、廃止					
	ガイドセット-a	0J-00A-xx	(Max φ22)			
	(No.4×1ヶ・No.5×2ヶ・No.6×2ヶのセット品) 0J-00A-xx xxには、電線サイズ(パイプ径)記入 電線サイズに合わせる。					
b	ガイドセット-b	0J-00B-xx	(Max φ22)			
	(No.5×2ヶ・No.6×2ヶのセット品) 0J-00B-xx xxには、電線サイズ(パイプ径)記入 電線サイズに合わせる。					
4	入口ガイド(φ13)	0J-004-13				
	入口ガイド(φ15)	0J-004-15				
	入口ガイド(φ17)	0J-004-17				
	入口ガイド(φ22)	0J-004-22				
5	中間ガイドパイプ	0J-005-xx	(Max φ22)(2ヶ/台)			
	0J-005-xx xxには、電線サイズ(パイプ径)記入 電線サイズに合わせる。					
6	移動ガイドパイプ	0J-006-xx	(Max φ22)(2ヶ/台)			
	0J-006-xx xxには、電線サイズ(パイプ径)記入 電線サイズに合わせる。					
7	中間ガイドパイプホルダー	0J-007-00	(3ヶ/台)			
8	移動ガイドパイプホルダー	0J-008-00	(2ヶ/台)			


C377G (4)



GP移動ユニット (写真はR)




GP移動ユニット (BOX内)




GP移動ユニット (R)

GP移動ユニット (L)



9

No.9の構成部品



10×2ヶ


11×2ヶ



8

12

C377G (5)



GP移動ユニット



1

GP移動ユニット (L) 部



1

※ エアーシリンダーとワンタッチ継手の取付について

GP移動ユニット (R) 部分とGP移動ユニット (L) 部分の違いは、ワンタッチ継手の違いです。  
No.9のエアーシリンダーは、共通で使用できますが、  
ワンタッチ継手の取付については下記を参照して下さい。

GP移動ユニット (R) 部分に使用する場合

9



○印のネジを外



外した箇所にNo.17  
外したネジを使用し○印にメス

GP移動ユニット (L) 部分に使用する場合

9




○印にNo.18




C377G (6)

A ローラーユニット (上面より)





B カッターユニット




A ローラーユニット (裏面より)

A ローラーユニット




22





21

23






C377G (7)

B カッターユニット




No.	品名	注文番号	備考			
9	エアシリンダー	0J-009-00	No.10・11 含む (2ヶ/台)			
	(ワンタッチ継手の付け方でL/R使用できます。)					
10	ワッシャー 10*14 t1.0	0J-010-00	(4ヶ/台)			
11	ゴムワッシャー	0J-011-00	(4ヶ/台)			
12	エアシリンダー取付金具	0J-012-00	(2ヶ/台)			
13	センサー R/C	0J-013-00	ハーネス加工 (コネクター 緑)			
14	センサー R/O	0J-014-00	ハーネス加工 (コネクター 黄)			
15	センサー L/C	0J-015-00	ハーネス加工 (コネクター 紫)			
16	センサー L/O	0J-016-00	ハーネス加工 (コネクター 青)			
17	ワンタッチ継手 (エルボ)					
18	ワンタッチ継手 (ストレート)					
19	タイミングベルト	0J-017-00	(2ヶ/1ユニット) → (1ヶ/1ユニット)			
	※旧タイプは、左右同じタイミングベルトでしたが、写真左側のみ変更になりました。(そのまま代用できます。)					
19-1	タイミングベルト	0J-017-01	B270S5M415			
	※現在左側のベルトに19(250タイプ)をご使用の場合も次回交換時は19-1(270タイプ)をご使用ください。					
20	タイミングベルト	0J-018-00				
21	タイミングベルト	0J-019-00	(2ヶ/1ユニット)			
22	タイミングベルト	0J-020-00	(2ヶ/1ユニット)			
23	エアシリンダー	0J-021-00	(2ヶ/1ユニット)			
24	シャフト	0J-023-00				
25	ヘアリング	KZ-00-069				

C377G (8)



No.	品名	注文番号	備考			
A	操作パネルASSY (P/SW付) (総組立)	KZ-0M-C377G-A	CASM5仕様 (プログラム書込み必要) (現在のプログラムNo.を ご連絡下さい。)			
1	操作パネルASSY (P/SW無)	KZ-0M-C377G-2	CASM5仕様 (2は除く・液晶・基板類付) (プログラム書込み必要) (現在のプログラムNo.を ご連絡下さい。)			
2	パワースイッチ	KZ-03-100				
3	基板 (OPTA49-PF-1B)	KZ-0Z-002				
4	スペーサー	KZ-04-011	(2ヶ/台)			
5	基板 (CASM5)	CB-CASM5-C377G	(プログラム書込み必要) (現在のプログラムNo.を ご連絡下さい。)			
6	スペーサー	KZ-04-009	(4ヶ/台)			
7	スペーサー	KZ-04-010	(4ヶ/台)			
8	液晶 (タッチパネル付)	KZ-03-011				
9	メンブレンパネル	KZ-0M-000	(SW基板付)			
10	基板取付板	0A-016-00				
11	FFC	KZ-03-012				
12	基板 (MRAM1M)	CB-MRAM1M				

C377G (9)




3 × 9ヶ




1

2



4




5



No.	品名	注文番号	備考			
1	スイッチングレギュレータ	0J-022-00	(※ 設定必要) (5ヶ/台)			
2	スイッチングレギュレータ	MGB-019				
3	基板 (MDU5860)	CB-MDU5860	(9ヶ/台)			
	D/SWの設定で共用できます。(設定については、別途ご連絡下さい。)					
4	基板 (C377gpw)	CB-C377gpw				
5	基板 (Clkoph5)	CB-Clkoph5				

C377G (OPT)

※ No.7のガイドホルダーを排出側に追加で取付ける事も可能です。



No.	品名	注文番号	備考			
4	入口ガイド (φ13)	0J-004-13				
	入口ガイド (φ15)	0J-004-15				
	入口ガイド (φ17)	0J-004-17				
	入口ガイド (φ22)	0J-004-22				
7	中間ガイドパイプホルダー	0J-007-00	(3ヶ/台)			